


●すべてムダなくきれいにしましょう



Sanshin
MFG.CO.,LTD.

ろ材を取り出さず機内洗浄できるアルカリ性亜鉛めっき浴専用大型ろ過機

MODEL F55A FILTER

F55A型 洗浄機構付 精密ろ過機

- プレコート式ろ過機なので、ろ過精度は抜群
- 4,000～8,000ℓ程度までのめっき浴精密ろ過機として使用

ろ材を取り出さず機内洗浄できるアルカリ性亜鉛めっき浴専用大型ろ過機としてより廉価で、高いろ過精度と優れた現場操作性を実現!!

〔 特 長 〕



- ろ過機内のめっき液は、洗浄前に回収する為洗浄によるめっき液の損失はほとんどありません。(水洗浄型のみ)
- ろ布洗浄方式により3タイプをご用意し、操作性をさらに向上させました。

- | | |
|---|---------|
| ● F55A-H型 | ろ布洗浄自動型 |
| もっとも安価な普及型です。ろ布洗浄は水を使用し自動で行います。 | |
| ● F55A-A1型 | 水洗浄自動型 |
| プレコート、ろ過、ろ布洗浄のバルブ操作を自動で行います。ろ布洗浄は水を使用し自動で行います。 | |
| ● F55A-A2型 | 共液洗浄自動型 |
| プレコート、ろ過、ろ布洗浄のバルブ操作を自動で行います。ろ布洗浄は、共液にて洗浄を行うため洗浄水は排出されないと共に、ろ過されたSSはろ過助剤と共に、脱水ケーキとして取り出すことができます。 | |


SANSHIN MFG.CO.,LTD.

フローシート


●F55A-A2型 共液洗浄の動作



■バブリング洗浄(上昇、静止、下降)




■ケーキ回収工程





■脱液工程

外形寸法図



[外形寸法はF55A-A2の例です]



●標準仕様

型 式	ろ過面積 [m ²]	ろ過能力 (清水基準) [ℓ/hr]	重 量 [kg]	寸法[W×D×H] [mm]	モートル3相[200V]		出入口配管	ドレン配管	エア供給
					ろ 過 用	洗 浄 用			
F55A-H ろ布洗浄自動型	12	～30,000	800	2,253×1,287×2,825	3.7kW	0.25kW	65A	65A	15A 300Nℓ/min 圧力 0.4MPa 以上
F55A-A1 水洗浄自動型	12	～30,000	800	2,100×1,268×2,825	3.7kW	0.25kW	65A	65A	15A 300Nℓ/min 圧力 0.4MPa 以上
F55A-A2 共液洗浄自動型	12	～30,000	820	2,343×1,300×2,825	3.7kW	—	65A	—	15A 300Nℓ/min 圧力 0.4MPa 以上

■このカタログの内容、製品の仕様等は予告なく変更する場合があります。



株式会社 三進製作所

本社 〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-22-2
 本 部 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦1-2
 東京支店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-11
 北関東営業所 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町466-10
 東北出張所 〒963-0205 福島県郡山市堤1-88 堤マンション2号棟102
 名古屋支店 〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-22-2
 大阪支店 〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14
 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-5-18 ニッシンビル206
 犬山工場 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦1-2

TEL (052)451-7291 代
 TEL (0568)67-0466 代
 TEL (03)3942-0251
 TEL (027)352-4078
 TEL (024)952-5226
 TEL (052)451-7291
 TEL (06)6972-6961
 TEL (092)441-2277
 TEL (0568)67-0807

FAX (052)451-7292
 FAX (0568)68-3239
 FAX (03)3947-8291
 FAX (027)352-4079
 FAX (024)952-5227
 FAX (052)451-7292
 FAX (06)6976-4961
 FAX (092)441-2270
 FAX (0568)67-0459

<http://www.sanshin-mfg.co.jp/>

